

BANDELIN



**Digitales Hochleistungs-Ultraschallreinigungsgerät
für wässrige Reinigungsflüssigkeiten**

**Digital high-power ultrasonic cleaning unit
for aqueous cleaning solutions**

**Appareil ultrasoniques digital à haute puissance pour
nettoyage avec solutions de nettoyage aqueuses**

SONOREX DIGITEC



DT 1028 CH

Anwendung: Labor-, Werkstatt- und Servicebereich

Applications: laboratory, workshop and service

Applications: laboratoire, atelier et service

Schwingwanne innen

Abmessungen L x B x T

500 x 300 x 300 mm

Inhalt: 45,0 Liter

Arbeitsfüllmenge: 30,0 Liter

Inner tank dimensions

L x w x d

500 x 300 x 300 mm

Capacity: 45,0 litres

Filling volume for cleaning: 30,0 litres

Dimensions intérieures de la cuve

L x l x p

500 x 300 x 300 mm

Contenu: 45,0 litres

Remplissage nécessaire de travail: 30,0 litres

Ausstattung

Heizung 20 - 80 °C

1450 W, thermostatisch regelbar

Schwingwanne: Edelstahl 1.4571
titanstabilisiert

Ablauf:

Kugelhahn G ½, Seite links

Gehäuse: Edelstahl 1.4301
sprühwassergeschützt
Schutzgrad: IP 33

Griffe: an den Seiten

Timer: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30 min und ∞

Features

Built-in heater 20 - 80 °C

1450 W, thermostatically adjustable

Tank: stainless steel AISI 316 Ti

Outlet:

ball cock ½", left side

Housing: stainless steel AISI 304
protected against spray
Protection grade: IP 33

Handles: on sides

Timer: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30 min and ∞

Caractéristiques

Chauffage incorporé 20 à 80 °C

1450 W, réglage thermostatique

Cuve: acier inox AISI 316 Ti

Vidange:

robinet à boule ½", côté gauche

Boîtier: acier inox AISI 304
protégé contre spray
Degré de protection: IP 33

Poignées: en cotés

Minuterie: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30 mn et ∞

Technische Daten

Schwingssysteme:

8 PZT-Breitstrahl-Schwingssysteme

HF-Generator: überlastsicher,
leistungskonstant

Betriebsart:

Doppelhalbwellen

Betriebsfrequenz: 35 kHz,
Frequenzautomatik

Ultraschall-Spitzenleistung: 1200 W*

HF-Leistung: 300 W_{eff}

Stromaufnahme: 7,7 A

Netzanschluss:

230 V~ 50/60 Hz oder
115 V~ 50/60 Hz

Ableitstrom: < 0,5 mA

Netzkabel: fest am Gerät, 2 m lang

Technical data

Transducers:

8 PZT broad beam transducers

HF generator: overload protected,
constant power

Operating mode:

double half-wave

Frequency: 35 kHz
automatic frequency control

Ultrasonic peak output: 1200 W*

HF power: 300 W_{eff}

Current consumption: 7,7 A

Mains connection:

230 V~ 50/60 Hz or
115 V~ 50/60 Hz

Leakage current: < 0,5 mA

Fixed power cable, 2 m

Spécifications techniques

Transducteurs:

8 PZT transducteurs à large rayon

HF générateur: protection contre
surcharge, puissance constante

Opération:

double demi-onde

Fréquence: 35 kHz
réglage automatique

Puissance de pointe des ultrasons: 1200 W*

Puissance HF: 300 W_{eff}

Courant absorbé: 7,7 A

Branchement sur le secteur:

230 V~ 50/60 Hz ou
115 V~ 50/60 Hz

Courant de fuite: < 0,5 mA

Câble secteur fixé, 2 m

*Zur Verbesserung der Wirkung wird der Ultraschall moduliert, wodurch sich in Verbindung mit SweepTec ein 4-facher Wert der HF-Leistung als Ultraschall-Spitzenleistung ergibt.

*To achieve an improved efficiency, the ultrasound is modulated whereby in combination with SweepTec a four times higher value of HF-output is obtained as ultrasonic peak output.

*Pour un meilleur effet, les ultrasons sont modulés. Il en résulte une puissance HF 4 fois supérieure en tant que puissance de pointe des ultrasons, en association avec SweepTec.

Außenabmessungen
(ohne Griffe und Kugelhahn)
540 × 340 × 500 mm, L×B×H

Gewicht kg: **netto** **brutto**
 23,7 27,2

Verpackung Karton:
670 × 470 × 565 mm L×B×H

Statistische Warennummer:
Gerät: 8479 8997

DT 1028 CH Bestell-Nr.: 230 V **3266**
 115 V **3266-1**

Zubehör

Einhängekorb K 28 C, Edelstahl
455 × 245 × 50 mm, Maschenweite 5 × 5 mm
Bestell-Nr: 181

Gerätehalter GH 28 C, Edelstahl
455 × 250 mm, Maschenweite 12,5 × 12,5 mm
Bestell-Nr: 227

Einhängewanne KW 28-0, Kunststoff PP
ungelocht, mit Deckel
innen 437 × 230 × 155 mm
Bestell-Nr: 717

Deckel D 1028 C, Edelstahl
Bestell-Nr: 3012

Exterior dimensions
(without handles and ball cock)
540 × 340 × 500 mm, l×w×h

Weight kg: **net** **gross**
 23,7 27,2

Packing cardboard box:
670 × 470 × 565 mm l×w×h

Customs tariff No.:
Unit: 8479 8997

DT 1028 CH Code No: 230 V **3266**
 115 V **3266-1**

Accessories

Insert basket K 28 C, stainless steel
455 × 245 × 50 mm, mesh size 5 × 5 mm
Code No: 181

Utensil holder GH 28 C, stainless steel
455 × 250 mm, mesh size 12,5 × 12,5 mm
Code No: 227

Insert tub KW 28-0, polypropylene
non-perforated, with lid
int. 437 × 230 × 155 mm
Code No: 717

Lid D 1028 C, stainless steel
Code No: 3012

Dimensions extérieures
(sans poignées et robinet à boule)
540 × 340 × 500 mm, L×l×h

Poids kg: **net** **brut**
 23,7 27,2

Emballage carton:
670 × 470 × 565 mm L×l×h

Tarif douanier no.:
Appareil: 8479 8997

DT 1028 CH No. code: 230 V **3266**
 115 V **3266-1**

Accessoires

Panier d'insertion K 28 C, acier inox
455 × 245 × 50 mm, maille 5 × 5 mm
No. code: 181

Porte-ustensils GH 28 C, acier inox
455 × 250 mm, maille 12,5 × 12,5 mm
Code No: 227

Cuve d'insertion KW 28-0, polypropylène
non perforée, avec couvercle
int. 437 × 230 × 155 mm
No. code: 717

Couvercle D 1028 C, acier inox
No. code: 3012

Für die Kleinteilereinigung:

Einsatzstreifen ES 4, Edelstahl
für 4 Einsatzgefäße
Bestell-Nr: 382

Einsatzgefäß SD 06, Glas, 600 ml
Ø 84 mm, Höhe 125 mm, mit Ring, Deckel
Bestell-Nr: 330

Einsatzgefäß PD 06, Kunststoff PP, 600 ml
Ø 86 mm, Höhe 125 mm, mit Ring, Deckel
Bestell-Nr: 299

Einsatzgefäß EB 05, Edelstahl, 600 ml
Ø 87 mm, Höhe 120 mm, mit Ring, Deckel
Bestell-Nr: 340

Einsatzkorb KD 0, Edelstahl
Ø 75 mm, Siebgewebe, Maschenweite 1 × 1 mm
passend in Einsatzgefäße, **Bestell-Nr: 370**

Einsatzkorb PD 04, Kunststoff PE
Ø 60 mm, Boden: Siebgewebe
Maschenweite 1 × 1 mm
passend in Einsatzgefäße, **Bestell-Nr: 126**

For cleaning small parts:

Beaker holder ES 4, stainless steel
for 4 inset beakers
Code No: 382

Inset beaker SD 06, glass, 600 ml
dia. 84 mm, 125 mm high, with ring, lid
Code No: 330

Inset beaker PD 06, polypropylene, 600 ml
dia. 86 mm, 125 mm high, with ring, lid
Code No: 299

Inset beaker EB 05, stainless steel, 600 ml
dia. 87 mm, 120 mm high, with ring, lid
Code No: 340

Inset sieve basket KD 0, stainless steel
dia. 75 mm, sieve cloth, mesh size 1 × 1 mm
fits into inset beakers, **Code No: 370**

Inset sieve basket PD 04, polyethylene
dia. 60 mm, bottom: sieve cloth
mesh size 1 × 1 mm
fits into inset beakers, **Code No: 126**

Pour nettoyer des petites objets:

Support gobelets ES 4, acier inox
avec ouvertures pour réception de 4 béchers
d'insertion, **No. code: 382**

Bécher d'insertion SD 06 verre, 600 ml
Ø 84 mm, 125 mm haut, avec bague couvercle
No. code: 330

Bécher d'insertion PD 06, polypropylène
600 ml, Ø 86 mm, 125 mm haut, avec bague
couvercle, **No. code: 299**

Bécher d'insertion EB 05, acier inox, 600 ml
Ø 87 mm, 120 mm haut, avec bague couvercle
No. code: 340

Panier d'insertion KD 0, acier inox
Ø 75 mm, tissu du tamis, maille 1 × 1 mm
pour d'insertion béchers, **No. code: 370**

Panier d'insertion PD 04, polyéthylène
Ø 60 mm, fond: tissu du tamis
maille 1 × 1 mm
pour d'insertion béchers, **No. code: 126**

Spezialzubehör auf Anfrage.

Technische Änderungen vorbehalten.

Special accessories on request.

Subject to technical alterations without notice.

Accessoires spéciaux sur demande.

Sous réserve de modifications techniques.

Achtung! Keine brennbaren Chemikalien, Säuren, Chloridionen enthaltende Stoffe und Haushaltsreiniger verwenden. Reinigungsgut nicht auf den Wannenboden legen. Spezial-Reinigungskonzentrate TICKOPUR - STAMMOPUR	Caution! Do not use combustible liquids, acids, chemicals containing chloride ions and household cleaners. Do not place items on the tank bottom. Special cleaning agents TICKOPUR - STAMMOPUR	Attention! Ne pas utiliser des liquides inflammables, acides, des produits chimiques contenant des ions du chlorure et des nettoyants de ménage. Ne poser aucun objet directement sur le fond de la cuve. Détergents spéciaux TICKOPUR - STAMMOPUR
--	--	---

11178 def/2006-01

BANDELIN

info@bandelin.com
www.bandelin.com

55 Jahre Ultraschallerfahrung /
55 years of experience in ultrasound technology /
55 ans d'expérience avec ultrasons
Zertifizierung nach / Certified according to / Certifié selon
EN ISO 9001/12.2000 - EN ISO 13485/11.2000

BANDELIN *electronic*

GmbH & Co. KG
Heinrichstraße 3-4 - D-12207 Berlin
Tel: +49-30-768 80-0 • Fax: +49-30-772 20 14